



## Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala, rozwartość klucza: 18 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	642500 18
GTIN	4018754005628
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Podwójny sześciokąt o profilu **AS-drive**.

#### Norma:

**DIN 3124-L**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 24,7 mm

długość: 83 mm

### Opis techniczny

długość	83 mm
rozwartość klucza	18 mm
Ø po stronie napędu	24,7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN EN 3710

norma	ASME B 107.5M
norma	DIN 3124
norma	DIN EN 3709
norma	ISO 2725-1
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	Stal stopowa chromowa
powierzchnia	chromowana
z profilem AS-drive	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

---

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 50-elem.	638610
--	--------