

**Nasadka do świec zapłonowych 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642450 16
GTIN	4018754005741
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Z nasadką gumową do przytrzymywania świecy.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

rozwartość klucza: 5/8 cal

Ø po stronie napędu: 22,4 mm

długość: 83 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Do kluczy nasadowych 12-kątnych
przytrzymywacz do świec zapłonowych: uchwyt gumowy

Opis techniczny

rozwartość klucza	5/8 cal
rozwartość klucza	16 mm
Ø po stronie napędu	22,4 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Do kluczy nasadowych 12-kątnych

długość	83 mm
przytrzymywacz do świec zapłonowych	uchwyt gumowy
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
materiał	Stal stopowa chromowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 50-elem.	638610
Zestaw kluczy nasadowych z kluczem oczkowym/płaskim czworokąt, 1/2 cala 47-częściowy	638561