



Nasadka do świec zapłonowych 12-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 20,8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Z nasadką gumową do przytrzymywania świecy.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

rozwartość klucza: 13/16 cal

Ø po stronie napędu: 27,7 mm

długość: 83 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Do kluczy nasadowych 12-kątnych

przytrzymywacz do świec zapłonowych: uchwyt gumowy

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Do kluczy nasadowych 12-kątnych
długość	83 mm
przytrzymywacz do świec zapłonowych	uchwyt gumowy
rozwartość klucza	20,8 mm

Ø po stronie napędu	27,7 mm
rozwartość klucza	13/16 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
materiał	Stal stopowa chromowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Aksesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 50-elem.	638610
Zestaw kluczy nasadowych z kluczem oczkowym/płaskim czworokąt, 1/2 cala 47-częściowy	638561