

**klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane, sześciokąt: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626030 7
GTIN	7610733002894
Klasa artykułu	63D

**Opis****Wykonanie:**

trzebień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

Powierzchnia chromowana na podłożu niklowym (wielk. 0,7 i 0,9 czernione).

materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

długość ramion: 112×37 mm

**Opis techniczny**

długość ramion	112×37 mm
powierzchnia	chromowane
sześciokąt	7 mm
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne