

**Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala, rozwartość klucza: 30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642500 30
GTIN	4018754005710
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.** Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Podwójny sześciokąt o profilu **AS-drive.**

Norma:**DIN 3124-L****Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 39,7 mm

długość: 83 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	39,7 mm
długość	83 mm
rozwartość klucza	30 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN EN 3710

norma	ASME B 107.5M
norma	DIN 3124
norma	DIN EN 3709
norma	ISO 2725-1
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia	chromowana
z profilem AS-drive	tak