



Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala, rozwartość klucza: 32 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	642500 32
GTIN	4018754005727
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Podwójny sześciokąt o profilu **AS-drive**.

Norma:

DIN 3124-L

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 42,4 mm

długość: 83 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	42,4 mm
długość	83 mm
rozwartość klucza	32 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
norma	DIN EN 3710

norma	ASME B 107.5M
norma	DIN 3124
norma	DIN EN 3709
norma	ISO 2725-1
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał	Stal wysokowydajna HPQ®
powierzchnia	chromowana
z profilem AS-drive	tak