

HOLEX®

**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,
rozwartość klucza: 13X14 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	615900 13X14
GTIN	4045197385406
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 239 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 22 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 23 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	14 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	23 mm
rozwartość klucza 1	13 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	22 mm
długość klucza L	239 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

