

**HOLEX®****Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,  
rozwartość klucza: 13X15 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	615900 13X15
GTIN	4045197385413
Klasa artykułu	62A

## Opis

### Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

**HOLEX** - chwyt owalny.

### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

### Materiał:

**HOLEX** - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 239 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>1</sub> maks.: 22 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>2</sub> maks.: 23 mm

## Opis techniczny

rozwartość klucza 2	15 mm
długość klucza L	239 mm
rozwartość klucza 1	13 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks.	23 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks.	22 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

