

ARIANA**Dysza wysokociśnieniowa gw. zewn. 1/8 cala, Długość rury: 12,5mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	084435 12,5
GTIN	4037728217287
Klasa artykułu	08J

Opis

Wykonanie:

Dysza wysokociśnieniowa do 90 bar. Chłodzenie wysokociśnieniowe oraz zakres obrotu od 70° do 110°. Obudowa z wysokogatunkowego granulatu z tworzywa sztucznego.

- do montażu w istniejącym systemie węzowym
- dysza obracalna o 360°
- dostępne różne długości rur.

Zastosowanie:

Do późniejszego montażu w istniejącym systemie. Szybka obróbka przy skrawaniu z wysokimi prędkościami obrotowymi dzięki chłodzeniu wysokociśnieniowemu.

Opis techniczny

Długość rury	12,5 mm
Wewnętrzna \varnothing dyszy	2 mm
gwint przyłączeniowy	1/8 cal
Rodzaj produktu	System chłodzenia

