

HOLEX®

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 7X8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	615950 7X8
GTIN	4045197441706
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 180 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 12 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 14 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	7 mm
rozwartość klucza 2	8 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	14 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	12 mm
długość klucza L	180 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowana

