

**ARIANA****Dysza wysokociśnieniowa gw. zewn. 1/8 cala, Długość rury: 6mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	084435 6
GTIN	4037728217256
Klasa artykułu	08J

## Opis

### Wykonanie:

**Dysza wysokociśnieniowa do 90 bar.** Chłodzenie wysokociśnieniowe oraz zakres obrotu od 70° do 110°. Obudowa z wysokogatunkowego granulatu z tworzywa sztucznego.

- do montażu w istniejącym systemie węzowym
- dysza obracalna o 360°
- dostępne różne długości rur.

### Zastosowanie:

**Do późniejszego montażu** w istniejącym systemie. Szybka obróbka przy skrawaniu z wysokimi prędkościami obrotowymi dzięki chłodzeniu wysokociśnieniowemu.

## Opis techniczny

Długość rury	6 mm
Wewnętrzna $\varnothing$ dyszy	2 mm
gwint przyłączeniowy	1/8 cal
Rodzaj produktu	System chłodzenia

