

**Ansell****Zestaw rękawic jednorazowych MicroFlex® 93-260, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094724 7
GTIN	76490453473
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

Zestaw rękawic jednorazowego użytku **w dozowniku**. Kategoria III. Niepuddrowane. MicroFlex® 93-260. 3-warstwowa konstrukcja, zapewniająca dobrą ochronę przed chemikaliami, łącznie z kwasami, rozpuszczalnikami i ługami. Strukturyzowane zakończenia palców. Długi mankiet i niski współczynnik AQL 0,65 (EN 374-2) dla zapewnienia niezawodnej ochrony przed substancjami niebezpiecznymi.

**Norma:**

EN 374

Właściwości rękawic: bez silikonu

EN 374:2016: JKLOPST

klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi wg EN 374

EN 374:2016: JKLOPST

materiał: Neopren, nitril

Grubość: 0,2 mm

długość: 300 mm

zawartość: 50

kolor: zielone

**Opis techniczny**

Seria	MicroFlex®
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 374:2016	JKLOPST
materiał	Neopren, nityl
klasa ochrony	Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi wg EN 374
Grubość	0,2 mm
długość	300 mm
zawartość	50
kolor	zielone