

ARIANA**Dysza wysokociśnieniowa gw. zewn. 1/4 cala, Długość rury: 1mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	084436 1
GTIN	4037728217379
Klasa artykułu	08J

Opis

Wykonanie:

Dysza wysokociśnieniowa do 90 bar. Chłodzenie wysokociśnieniowe oraz zakres obrotu od 70° do 110°. Obudowa z wysokogatunkowego granulatu z tworzywa sztucznego.

- do montażu w istniejącym systemie węzowym
- dysza obracalna o 360°
- dostępne różne długości rur.

Zastosowanie:

Do późniejszego montażu w istniejącym systemie. Szybka obróbka przy skrawaniu z wysokimi prędkościami obrotowymi dzięki chłodzeniu wysokociśnieniowemu.

Opis techniczny

Długość rury	1 mm
Wewnętrzna \varnothing dyszy	2 mm
gwint przyłączeniowy	1/4 cal
Rodzaj produktu	System chłodzenia

