

HOLEX®

**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,
rozwartość klucza: 13X17 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	615900 13X17
GTIN	4045197385420
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 263 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 22 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 27 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	13 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	22 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	27 mm
długość klucza L	263 mm
rozwartość klucza 2	17 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

