

HOLEX®**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 14X15 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 615950 14X15 |
| GTIN | 4045197160973 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 239 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 22 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 23 mm

Opis techniczny

| | |
|---|----------------|
| rozwartość klucza 2 | 15 mm |
| maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks. | 23 mm |
| długość klucza L | 239 mm |
| maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks. | 22 mm |
| rozwartość klucza 1 | 14 mm |
| rozwartości kluczy | metryczny |
| powierzchnia | chromowane |
| Atrybut nazwy produktu | chromowana |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |

Aksesoria

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głęb.
odsadzonych liczba wkrętaków 13

615960 13