

HOLEX®**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,
rozwartość klucza: 32X36 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	615900 32X36
GTIN	4045197385581
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 410 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 48 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 52 mm

Opis techniczny

długość klucza L	410 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	48 mm
rozwartość klucza 2	36 mm
rozwartość klucza 1	32 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	52 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

