



## Dynamometr obciążeniowy Dynafor LLZ2, maksymalny zakres ważenia: 20,0 t



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086049 20,0
GTIN	3600232609292
Klasa artykułu	08Y

### Opis

#### Wykonanie:

Wszechstronny, solidny i niezawodny dynamometr Dynafor LLZ2. Zintegrowany, bardzo czytelny wyświetlacz LCD. Ochrona wyświetlacza przez wzmocnienie.

- **Skrojone kąty minimalizują niebezpieczeństwo zahaczenia podczas podnoszenia.**
- **Czynnik bezpieczeństwa > 4.**
- **Precyzja i powtarzalność potwierdzona certyfikatem regulacji. Dokładność 0,3%. Do ponownej kalibracji.**
- **Do zastosowania we wszystkich pozycjach. stopień ochrony IP65: Do zastosowania na zewnątrz. Zgodne z CE i Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.**
- **Zakres temperatur -20°C do +50°C.**

#### Zastosowanie:

Do pomiaru sił naciągu (N) i zawieszonych ciężarów (kg).

#### w dostawie::

Wraz z bateriami (2x AAA), certyfikatem kalibracji, walizką transportową.  
stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: Walizka transportowa

Protokół z badań: Protokół kontrolny producenta

Najmniejszy zakres ważenia: 50 kg

szerokość obudowy: 147 mm

głębokość obudowy: 45 mm

wysokość obudowy: 342 mm

## Opis techniczny

wysokość obudowy	342 mm
szerokość obudowy	147 mm
maks. zakres ważenia	20000 kg
głębokość obudowy	45 mm
Najmniejszy zakres ważenia	50 kg
Liczba dołączonych baterii	2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081556 LR3
stopień ochrony IP	IP 65
Opakowanie	Walizka transportowa
Protokół z badań	Protokół kontrolny producenta