

**Nasadka przegubowa 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642600 19
GTIN	4018754006229
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Sześciokąt o profilu **AS-drive**.

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 26,3 mm

długość: 70 mm

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	26,3 mm
rozwartość klucza	19 mm
długość	70 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

---

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 50-elem.

638610