

HOLEX®**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,
rozwartość klucza: 8X10 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	615900 8X10
GTIN	4045197385352
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 182 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 14 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 16 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	8 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	14 mm
długość klucza L	182 mm
rozwartość klucza 2	10 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	16 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

