

HOLEX®**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,
rozwartość klucza: 36X41 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	615900 36X41
GTIN	4045197385598
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 440 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 53 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 60 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	53 mm
rozwartość klucza 2	41 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	60 mm
rozwartość klucza 1	36 mm
długość klucza L	440 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

