

**HOLEX®**
**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 16X18 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	615950 16X18
GTIN	4045197441768
Klasa artykułu	62A

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

**HOLEX** - chwyt owalny.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiał:**

**HOLEX:** stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 263 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>1</sub> maks.: 25 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>2</sub> maks.: 27 mm

**Opis techniczny**

maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks.	25 mm
rozwartość klucza 1	16 mm
długość klucza L	263 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks.	27 mm
rozwartość klucza 2	18 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowana

