

**VBW****Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S, Ø rury: 1 cal**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	810740 1
GTIN	4005887265302
Klasa artykułu	83E

## Opis

### Wykonanie:

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

**VBW** ze **szczękami S** do oparcia rury w trzech punktach.

### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabilione.

## Opis techniczny

Ø rury	1 cal
długość całkowita	320 mm
Rozstaw	49 mm
kąt szczęk	45 stopni
metoda wykonania	całe kute
obróbka cieplna szczęki	hartowane indukcyjnie
materiał szczypiec	Stal chrom-wanad
szczęka S	tak
kształt szwedzki	tak
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych

