

HOLEX®**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,
rozwartość klucza: 17X19 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	615900 17X19
GTIN	4045197348692
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 290 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 28 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 29 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	28 mm
długość klucza L	290 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	29 mm
rozwartość klucza 1	17 mm
rozwartość klucza 2	19 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

