

**HOLEX®****Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 17X19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	615950 17X19
GTIN	4045197160997
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

**HOLEX** - chwyt owalny.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiał:**

**HOLEX:** stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 290 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>1</sub> maks.: 28 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>2</sub> maks.: 29 mm

**Opis techniczny**

długość klucza L	290 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks.	29 mm
rozwartość klucza 2	19 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks.	28 mm
rozwartość klucza 1	17 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowana

