

**HOLEX®****Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,  
rozwartość klucza: 10X13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	615900 10X13
GTIN	4045197385376
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

**HOLEX** - chwyt owalny.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiał:**

**HOLEX** - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 216 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>1</sub> maks.: 16 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>2</sub> maks.: 21 mm

**Opis techniczny**

długość klucza L	216 mm
rozwartość klucza 1	10 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks.	21 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks.	16 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

