



Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym, krótka, 1/2 cala, do śrub: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	642800 M10
GTIN	4018754006434
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

do śrub typu XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcąco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	22,7 mm
do śrub	M10
długość	60 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętaki wielowypustowe
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

