



Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT, zakres pomiarowy: 35-50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428602 35-50
GTIN	5051102210311
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe mikrometry wewnętrzne do pomiaru otw. nieprzelotowych od wielk. 12,5-16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Wrzeciono pomiarowe hartowane w całości i szlifowane. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza.

Funkcja:

- **przełącznik mm/cal**
- **nastawienie 4 wartości wstępnie ustawionych**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948,
pendrive nr 498952,
pierścienie nastawcze nr 484030,
przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Głowice pomiarowe nr 428605.

norma: DIN 863

przełączalny odczyt: mm / cal

złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C

złącze: złącze Bluetooth

stopień ochrony IP: IP 67

możliwość wyboru odczytu: 0,01 / 0,001 mm

granica błędu: 0,004 mm

wymiar a: 0,5 mm

standardowa głębokość pomiaru: 80 mm

Opis techniczny

standardowa głębokość pomiaru	80 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	230 mm
zakres pomiarowy	35 - 50 mm
możliwość wyboru odczytu	0,01 / 0,001 mm
granica błędu	0,004 mm
wymiar a	0,5 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cal
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze Bluetooth
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	B6

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	012900 50
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkKS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe typ USB2	498948 USB2
----------------------------------	-------------

Przewody przyłączeniowe typ R2	498948 R2
Odbiornik radiowy Bluetooth	498952
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 4/150	428510 4/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 40 mm	484030 40
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 35-50 mm	428605 35-50