



Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT, zakres pomiarowy: 10-12,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428602 10-12,5
GTIN	5051102209902
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do pomiaru otworów nieprzelotowych od rozm. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Wrzeciono pomiarowe hartowane w całości i szlifowane. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Android i iOS.

Funkcja:

- **przełącznik mm/cale**
- **nastawienie 4 wartości wstępnie ustawionych**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948,

pendrive nr 498952,

pierścienie nastawcze nr 484030,

przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

Opis techniczny

wymiar a	1,9 mm
----------	--------

głębokość pomiaru z przedłużką	134 mm
zakres pomiarowy	10 - 12,5 mm
możliwość wyboru odczytu	0,01 / 0,001 mm
granica błędu	0,004 mm
standardowa głębokość pomiaru	58 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Seria	HCT
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cal
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Usługi

Kalibracja DAkkS3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200
Kalibracja3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	022500 20

Akcesoria

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 11 mm	484030 11
Odbiornik radiowy Bluetooth do Bowers Typ	498952
Przewody przyłączeniowe Typ R2	498948 R2
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	498948 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 2/76	428510 2/76
Zapasowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Zestaw szczęk pomiarowych 3-elem. Zakres pomiarowy 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Zestaw sprężyn powrotnych 3-elem. Zakres pomiarowy 10-12,5 mm	428746 10-12,5