



## Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Holematic, cyfrowa, zakres pomiaru: 35-50 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428702 35-50
GTIN	5051102208189
Klasa artykułu	46B

### Opis

#### Wykonanie:

**3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów Holematic**, do pomiaru otworów nieprzelot. od wielk. 12,5-16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5-16 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrast. wyświetlaczu cyfrowym. Bez błędny, pewny pomiar bez noniusza.

#### Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

#### Funkcja:

- **przełączanie mm / cale**
- **wstępne nastawianie 2 wartości**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

#### w dostawie::

Pistolet pomiarowy, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

#### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużka nr 428510.

#### Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428602, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

norma: DIN 863

przełączalny odczyt: mm / Inch  
 złącze: interfejs RS232C  
 złącze: Złącze USB  
 złącze: złącze Bluetooth  
 stopień ochrony IP: IP 67  
 odczyt: 0,001 mm  
 granica błędu: 0,004 mm  
 wymiar a: 0,5 mm  
 standardowa głębokość pomiaru: 80 mm

## Opis techniczny

wymiar a	0,5 mm
granica błędu	0,004 mm
standardowa głębokość pomiaru	80 mm
odczyt	0,001 mm
zakres pomiarowy	35 - 50 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	230 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / Inch
złącze	interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6

## Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	012900 50
--	-----------

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe typ R2	498948 R2
Przewody przyłączeniowe typ USB2	498948 USB2
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 40 mm	484030 40
Odbiornik radiowy Bluetooth	498952
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 4/150	428510 4/150
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 35-50 mm	428605 35-50