



## Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Holematic, cyfrowa z Bluetooth, zakres pomiaru: 10-12,5mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428702 10-12,5
GTIN	5051102207762
Klasa artykułu	46B

### Opis

#### Wykonanie:

**3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów** Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. Od rozm. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Dostępna bezpłatnie na Androida i iOS.

#### Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

#### Funkcja:

- **przełączanie mm / cale**
- **wstępne nastawianie 2 wartości**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

Pistolet pomiarowy, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

#### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużka nr 428510.

**Część zamienna:**

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

**Opis techniczny**

odczyt	0,001 mm
standardowa głębokość pomiaru	58 mm
zakres pomiarowy	10 - 12,5 mm
wymiar a	1,9 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	134 mm
granica błędu	0,004 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
Seria	HCT
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / Inch
złącze	interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

**Usługi**

Kalibracja DAkKS3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200
Kalibracja3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 20 mm	022500 20

## Akcesoria

Przewody przyłączeniowe Typ USB2	498948 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Odbiornik radiowy Bluetooth do Bowers Typ	498952
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 2/76	428510 2/76
Zapasowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Przewody przyłączeniowe Typ R2	498948 R2
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 11 mm	484030 11
Zestaw szczęk pomiarowych3-elem. Zakres pomiarowy 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Zestaw sprężyn powrotnych3-elem. Zakres pomiarowy 10-12,5 mm	428746 10-12,5