



Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Holematic, cyfrowa, zakres pomiaru: 20-25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428702 20-25
GTIN	5051102208004
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. od wielk. 12,5-16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5-16 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrast. wyświetlaczu cyfrowym. Bezблędny, pewny pomiar bez noniusza.

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

Funkcja:

- **przełączanie mm / cale**
- **wstępne nastawianie 2 wartości**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

w dostawie::

Pistolet pomiarowy, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużka nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428602, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

norma: DIN 863

przełączalny odczyt: mm / Inch
 złącze: interfejs RS232C
 złącze: Złącze USB
 złącze: złącze Bluetooth
 stopień ochrony IP: IP 67
 odczyt: 0,001 mm
 granica błędu: 0,004 mm
 wymiar a: 0,5 mm
 standardowa głębokość pomiaru: 66 mm

Opis techniczny

granica błędu	0,004 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	216 mm
wymiar a	0,5 mm
odczyt	0,001 mm
standardowa głębokość pomiaru	66 mm
zakres pomiarowy	20 - 25 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / Inch
złącze	interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 50 mm	012900 50
--	-----------

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	012910 200

Aksesoria

Przewody przyłączeniowe typ R2	498948 R2
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 4/150	428510 4/150
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe typ USB2	498948 USB2
Odbiornik radiowy Bluetooth	498952
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 22 mm	484030 22