



Zestaw cyfrowych średnicówek mikrometrycznych XT, zakres pomiarowy: 6-10 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 428652 6-10 |
| GTIN | 5051102209650 |
| Klasa artykułu | 46B |

Opis

Wykonanie:

3-punktowe mikrometry wewnętrzne do pomiaru otw. nieprzelotowych od wielk. 12,5-16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Wrzeciono pomiarowe hartowane w całości i szlifowane. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza.

Funkcja:

- **przełącznik mm/cale**
- **nastawienie 4 wartości wstępnie ustawionych**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

w dostawie::

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne nr 428602 i pierścienie wzorcowe. Z protokołem kontroli UKAS.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948,
pendrive nr 498952,
pierścienie nastawcze nr 484030,
przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Głowice pomiarowe nr 428605.
norma: DIN 863
przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Złącze USB
 złącze: Interfejs RS232C
 złącze: złącze Bluetooth
 stopień ochrony IP: IP 67
 liczba głowic pomiarowych: 2
 liczba pierścieni nastawczych: 1
 Ø pierścieni nastawczych: 8 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| zakres pomiarowy | 6 - 10 mm |
| Ø pierścieni nastawczych | 8 mm |
| liczba pierścieni nastawczych | 1 |
| liczba głowic pomiarowych | 2 |
| z bateriami / akumulatorkami | 081560 CR2032 |
| liczba baterii | 1 |
| norma | DIN 863 |
| przełączalny odczyt | mm / cale |
| złącze | Złącze USB |
| złącze | Interfejs RS232C |
| złącze | złącze Bluetooth |
| stopień ochrony IP | IP 67 |
| Technika pomiarowa | cyfrowy |
| Opakowanie | Stabilny pojemnik |
| Kalibracja | S6 |

Usługi

| | |
|---|-------------|
| Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 6-10 mm | 011240 6-10 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |

Akcesoria

| | |
|---|---------------|
| Przewody przyłączeniowe typ USB2 | 498948 USB2 |
| Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 6-8 mm | 428602 6-8 |
| Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 8-10 mm | 428602 8-10 |
| Odbiornik radiowy Bluetooth | 498952 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 7 mm | 484030 7 |
| Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032 | 081560 CR2032 |
| Przewody przyłączeniowe typ R2 | 498948 R2 |
| Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 9 mm | 484030 9 |
| Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 6-8 mm | 428605 6-8 |
| Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 8-10 mm | 428605 8-10 |