



Nasadka przegubowa 6-kątna, 1/2 cala, rozwartość klucza: 16 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 642600 16 |
| GTIN | 4018754006199 |
| Klasa artykułu | 63A |

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne dopasowanie. Krawędzie zaokrąglone. Sześciokąt o profilu **AS-drive**.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22,4 mm

długość: 69 mm

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------------------|
| Ø po stronie napędu | 22,4 mm |
| rozwartość klucza | 16 mm |
| długość | 69 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |

Aksesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 50-elem.

638610