

HOLEX®

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głęb. odsadzonych, fosforanowane, liczba wkrętaków: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	615910 12
GTIN	4045197385635
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

Zawartość:

po 1 kluczu nr 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Opis techniczny

liczba wkrętaków	12
rozwartości kluczy	metryczny
położenie pierścienia	75 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane

Atrybut nazwy produktu

fosforanowane