

**HOLEX®**
**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 19X22 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	615950 19X22
GTIN	4045197161017
Klasa artykułu	62A

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

**HOLEX** - chwyt owalny.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiał:**

**HOLEX:** stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 318 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>1</sub> maks.: 29 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>2</sub> maks.: 34 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 1	19 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks.	34 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks.	29 mm
rozwartość klucza 2	22 mm
długość klucza L	318 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowana

