



Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym, 1/2 cala, długa, do śrub: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	642900 M10
GTIN	4018754007226
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Zastosowanie:

do śrub typu XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22,7 mm

długość: 140 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	22,7 mm
do śrub	M10
długość	140 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Aksesoria

Nasadki wkrętkowe do śrub z gniazdem
wielowpustowym, czworokąt. 1/2 cala 8-częściowy

639511