



## Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym, krótka, 1/2 cala, do śrub: M16



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	642800 M16
GTIN	4018754006465
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

#### Zastosowanie:

do śrub typu XZN.

#### Norma:

**DIN 2324**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcąco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

### Opis techniczny

długość	60 mm
do śrub	M16
Ø po stronie napędu	27,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętaki wielowypustowe
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

