



## Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym, 1/2 cala, długa, do śrub: M12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	642900 M12
GTIN	4018754007233
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

#### Zastosowanie:

do śrub typu XZN.

#### Norma:

**DIN 2324**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22,7 mm

długość: 140 mm

### Opis techniczny

długość	140 mm
Ø po stronie napędu	22,7 mm
do śrub	M12
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

---

## Aksesoria

Nasadki wkrętakowe do śrub z gniazdem  
wielowpustowym, czworokąt. 1/2 cala 8-częściowy

---

639511