

Garant GRIDLINE

**Wózek warsztatowy ToolCar, 20×16G, Liczba szuflad: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914520 6
GTIN	4045197892096
Klasa artykułu	9GT

**Opis****Wykonanie:**

Wózki warsztatowe ToolCar z odporną na zarysowania, antypoślizgową i doskonale chroniącą powierzchnie **matą GARANT GridLine**. Prosta wymiana blatu na inny blat roboczy (np. bambus) lub na płytę bambusową z imadłem. Skrytka / szafka boczna blokowana centralnie wraz z szufladami. Fronty szuflad i słupki wózków posiadają odbojniki z LDPE. W przypadku kolizji zmniejszają one uszkodzenia wrażliwych powierzchni i obrabianych przedmiotów.

**Umieszczenie:**

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

**w dostawie::**

Wraz z przegródkami:

na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,

na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

**Powłoka lakiernicza:**

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny łączony z antracytem RAL 7016.

**wskazówka:**

Do szuflad o wysokości 200 mm pasują tylko listwy działowe ze szczelinami nr 951510 rozm. 125.

Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95. Pasujące przegródki i pojemniki:

listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75 i rozm. 125;

listwy działowe nr 951510 rozm. 75 i rozm. 125;

ścianki działowe wtykane nr 951721 – 951821 rozm. 75 i rozm. 125.

Zamek patentowy: wkładka modułowa  
 Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna  
 wysokość: 1000 mm  
 szerokość: 800 mm  
 głębokość: 500 mm  
 szerokość użytkowa szuflad: 500 mm  
 głębokość użytkowa szuflad: 400 mm  
 szerokość użytkowa szuflad w G: 20

## Opis techniczny

Liczba szuflad	6
szerokość	800 mm
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
masa	78 kg
wysokość	1000 mm
głębokość	500 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad w G	16
Seria	Wózek warsztatowy ToolCar
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Nośność szuflad/szufladopółek	40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwania
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×16G
Stopień wypełnienia szuflady w G	20×16
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,

## Akcesoria

Zestaw mat antypoślizgowych, 5-elem., do wózka warsztatowego Typ 4	914996 4
Korytka do zawieszania o szerokości 345 mm Wysokość wanny 160 mm	914930 160
Błat do pisania Typ 1	914835 1
Korytka z mediami Wysokość 80 mm	914915 80
Dodatkowa szuflada Wysokość użytkowa 75 mm	914795 75
Błat podręczny z zaokrąglonym obrzeżem Typ 1	914830 1
Korytka do zawieszania o szerokości 285 mm Wysokość wanny 160 mm	914932 160
Lampy LED do wózków warsztatowych wraz ze słupkami nośnymi Typ 20	914871 20
Korytka do zawieszania o szerokości 285 mm Wysokość wanny 100 mm	914932 100
Korytka do zawieszania o szerokości 345 mm Wysokość wanny 100 mm	914930 100
Zwijacz kabla automatyczny Typ DE	914890 DE
Pojemnik uniwersalny o szerokości 375 mm Typ 1	914935 1
Bambusowy blat roboczy z imadłem Typ L	914781 L
Bambusowy blat roboczy Typ L	914780 L
Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 222 mm	914851 222
Bambusowy blat roboczy z ocynkowaną okładziną z blachy Typ L	914784 L
Pojemnik na odpady Pojemność 24 l	914940 24
Uchwyt drabiny Typ 1	914945 1
Korytka z mediami Wysokość 160 mm	914915 160
Bambusowy blat roboczy z ocynkowaną okładziną z blachy i imadłem Typ L	914785 L
Ścianka z blachy perforowanej dwustronne do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 950 mm	914852 950
	914852 222

Ścianka z blachy perforowanej dwustronne do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 222 mm

Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 444 mm

914851 444

Ścianka z blachy perforowanej dwustronne do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 444 mm

914852 444

Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 950 mm

914851 950

Mata do wózka warsztatowego Typ 1

951860 1

Zestaw systemów porządkowania narzędzi dla 3 szuflad Typ G1

955051 G1

Zestaw systemów porządkowania narzędzi dla 2 szuflad Typ H1

955061 H1

Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 23

955013 23

Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 82

955025 82

Uniwersalny zestaw wkrętarek akumulatorowych liczba narzędzi 62

955028 62

Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 36

955017 36

Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7

952070 7

Zestawy mikrometrów liczba narzędzi 4

952095 4

Zestaw pilników warsztatowych liczba narzędzi 5

952205 5

Zestaw pilników warsztatowych liczba narzędzi 5

952210 5

Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 6

952309 6

Zestawy kluczy oczkowo - płaskich liczba narzędzi 9

952325 9

Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 5

952385 5

Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9

952725 9

Zestaw wkrętałów trzpieniowych, 6-kątnych z końcówką sferyczną liczba narzędzi 6

952835 6

Zestaw wkrętałów do Torx® liczba narzędzi 5

953062 5

Zestaw wkrętałów do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 8

953170 8

Zestawy wkrętałów liczba narzędzi 5

953307 5

Zestawy wkrętek liczb narzędzi 6	953325 6
Zestaw wkrętek dla elektroników, liczb narzędzi 8	953386 8
Zestawy wkrętek liczb narzędzi 8	953415 8
Zestawy wkrętek liczb narzędzi 8	953420 8
Zestawy wkrętek liczb narzędzi 6	953421 6
Wkrętki do pobijania liczb narzędzi 7	953423 7
Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala liczb narzędzi 28	953624 28
Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala liczb narzędzi 13	953690 13
Asortyment szczypiec liczb narzędzi 4	954075 4
Asortyment szczypiec liczb narzędzi 3	954165 3
Zestaw szczypiec, całkowicie izolowanych liczb narzędzi 3	954475 3
Zestaw akcesoriów warsztatowych liczb narzędzi 4	954730 4
Zestaw pęset liczb narzędzi 5	954735 5
Zestaw bitów wkrętkowych liczb narzędzi 69	954751 69
Zestaw warsztatowy liczb narzędzi 23	955001 23
Zestaw warsztatowy liczb narzędzi 34	955003 34
Zestaw młotków, przebijaaków i wybijaaków zawleczek liczb narzędzi 15	954668 15
Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm	951560 75
Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm	951510 75
Wtykane ścianki działowe, szerokość 4G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm	951741 75
Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm	951560 125
Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm	951510 125
Wtykane ścianki działowe, szerokość 4G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm	951741 125
Mata do szuflad Wymiar w G 20X16	951830 20X16
	951885 20X16

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X16

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X16

951910 20X16