

Garant GRIDLINE

Wózek warsztatowy, szuflady z pełnym wysuwem, 20×16G, Liczba szuflad: 6**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 914540 6 |
| GTIN | 4045197892195 |
| Klasa artykułu | 9GT |

Opis**Wykonanie:**

Wózek warsztatowy z blatem X-ABS odpornym na zarysowania, antypoślizgowym i chroniącym powierzchnie. Prosta wymiana blatu na inny blat roboczy (np. bambus) lub na płytę bambusową z imadłem.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

w dostawie::

Wraz z przegródkami:

na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,

na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

wskazówka:

Opcjonalna skrytka / schowek boczny nr 914791 nie są objęte mechanizmem centralnego zamykania wózka warsztatowego i są zamykane oddzielnym zamkiem patentowym.

Do szuflad o wysokości 200 mm pasują tylko listwy działowe ze szczelinami nr 951510 rozm. 125.

Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95. Pasujące przegródki i pojemniki:

listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75 i rozm. 125;

listwy działowe nr 951510 rozm. 75 i rozm. 125;

ścianki działowe wtykane nr 951721 – 951821 rozm. 75 i rozm. 125.

Zamek patentowy: wkładka modułowa
 Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
 wysokość: 1000 mm
 szerokość: 800 mm
 głębokość: 500 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 500 mm
 głębokość użytkowa szuflad: 400 mm
 szerokość użytkowa szuflad w G: 20

Opis techniczny

| | |
|---|---------------------|
| szerokość | 800 mm |
| głębokość | 500 mm |
| masa | 71,4 kg |
| wysokość | 1000 mm |
| Liczba szuflad | 6 |
| szerokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| głębokość użytkowa szuflad | 400 mm |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 16 |
| Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna |
| Nośność szuflad/szufladopótek | 40 kg |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwania |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 20×16G |
| Stopień wypełnienia szuflady w G | 20×16 |
| Zamek patentowy | wkładka modułowa |
| Rodzaj produktu | Wózek warsztatowy, |

Akcesoria

| | |
|--|------------|
| Zestaw mat antypoślizgowych, 5-elem., do wózka warsztatowego Typ 4 | 914996 4 |
| Dodatkowa szuflada Wysokość użytkowa 75 mm | 914795 75 |
| Bambusowy blat roboczy z imadłem Typ L | 914781 L |
| Pojemnik na odpady Pojemność 24 l | 914940 24 |
| Korytka do zawieszania o szerokości 285 mm Wysokość wanny 160 mm | 914932 160 |
| Ścianka z blachy perforowanej dwustronne do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 222 mm | 914852 222 |
| Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 222 mm | 914851 222 |
| Korytka z mediami Wysokość 80 mm | 914915 80 |
| Bambusowy blat roboczy Typ L | 914780 L |
| Lampy LED do wózków warsztatowych wraz ze słupkami nośnymi Typ 20 | 914871 20 |
| Blat podręczny z zaokrąglonym obrzeżem Typ 1 | 914830 1 |
| Ścianka z blachy perforowanej dwustronne do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 444 mm | 914852 444 |
| Ścianka z blachy perforowanej dwustronne do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 950 mm | 914852 950 |
| Pojemnik uniwersalny o szerokości 375 mm Typ 1 | 914935 1 |
| Korytka do zawieszania o szerokości 345 mm Wysokość wanny 100 mm | 914930 100 |
| Uchwyt drabiny Typ 1 | 914945 1 |
| Zwijacz kabla automatyczny Typ DE | 914890 DE |
| Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 444 mm | 914851 444 |
| Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do wózków warsztatowych Wysokość użytkowa 950 mm | 914851 950 |
| Korytka do zawieszania o szerokości 345 mm Wysokość wanny 160 mm | 914930 160 |
| Korytka z mediami Wysokość 160 mm | 914915 160 |
| | 914932 100 |

Korytka do zawieszania o szerokości 285 mm Wysokość wanny 100 mm

| | |
|--|-----------|
| Blat do pisania Typ 1 | 914835 1 |
| Bambusowy blat roboczy z ocynkowaną okładziną z blachy i imadłem Typ L | 914785 L |
| Skrytka / szafka boczna Typ L | 914791 L |
| Bambusowy blat roboczy z ocynkowaną okładziną z blachy Typ L | 914784 L |
| Mata do wózka warsztatowego Typ 1 | 951860 1 |
| Zestaw systemów porządkowania narzędzi dla 3 szuflad Typ G1 | 955051 G1 |
| Zestaw systemów porządkowania narzędzi dla 2 szuflad Typ H1 | 955061 H1 |
| Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 36 | 955017 36 |
| Zestaw warsztatowy liczba narzędzi 23 | 955013 23 |
| Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala liczba narzędzi 82 | 955025 82 |
| Uniwersalny zestaw wkrętarek akumulatorowych liczba narzędzi 62 | 955028 62 |
| Zestaw narzędzi pomiarowych liczba narzędzi 7 | 952070 7 |
| Zestawy mikrometrów liczba narzędzi 4 | 952095 4 |
| Zestaw pilników warsztatowych liczba narzędzi 5 | 952205 5 |
| Zestaw pilników warsztatowych liczba narzędzi 5 | 952210 5 |
| Zestawy kluczy oczkowych 2 - stronnych liczba narzędzi 6 | 952309 6 |
| Zestawy kluczy oczkowo - płaskich liczba narzędzi 9 | 952325 9 |
| Zestawy kluczy płaskich dwustronnych liczba narzędzi 5 | 952385 5 |
| Zestaw kluczy nasadowych liczba narzędzi 9 | 952725 9 |
| Zestaw wkrętek trzpieniowych, 6-kątnych z końcówką sferyczną liczba narzędzi 6 | 952835 6 |
| Zestaw wkrętek do Torx® liczba narzędzi 5 | 953062 5 |
| Zestaw wkrętek do śrub Torx® z uchwytem poprzecznym liczba narzędzi 8 | 953170 8 |
| Zestawy wkrętek liczba narzędzi 5 | 953307 5 |

| | |
|--|--------------|
| Zestawy wkrętek liczb narzędzi 6 | 953325 6 |
| Zestaw wkrętek dla elektroników, liczb narzędzi 8 | 953386 8 |
| Zestawy wkrętek liczb narzędzi 8 | 953415 8 |
| Zestawy wkrętek liczb narzędzi 8 | 953420 8 |
| Zestawy wkrętek liczb narzędzi 6 | 953421 6 |
| Wkrętki do pobijania liczb narzędzi 7 | 953423 7 |
| Asortyment kluczy nasadowych 1/4 cala liczb narzędzi 28 | 953624 28 |
| Asortyment kluczy nasadowych 3/8 cala liczb narzędzi 13 | 953690 13 |
| Asortyment szczypiec liczb narzędzi 4 | 954075 4 |
| Asortyment szczypiec liczb narzędzi 3 | 954165 3 |
| Zestaw szczypiec, całkowicie izolowanych liczb narzędzi 3 | 954475 3 |
| Zestaw akcesoriów warsztatowych liczb narzędzi 4 | 954730 4 |
| Zestaw pęset liczb narzędzi 5 | 954735 5 |
| Zestaw bitów wkrętkowych liczb narzędzi 69 | 954751 69 |
| Zestaw warsztatowy liczb narzędzi 23 | 955001 23 |
| Zestaw warsztatowy liczb narzędzi 34 | 955003 34 |
| Zestaw młotków, przebijaaków i wybijaaków zawleczek liczb narzędzi 15 | 954668 15 |
| Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm | 951560 75 |
| Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm | 951510 75 |
| Wtykane ścianki działowe, szerokość 4G pasuje do szuflad o wysokości frontu 75 mm | 951741 75 |
| Listwy brzegowe ze szczelinami, zestaw 2-elem. Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm | 951560 125 |
| Listwy działowe ze szczelinami Głębokość 16G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm | 951510 125 |
| Wtykane ścianki działowe, szerokość 4G pasuje do szuflad o wysokości frontu 125 mm | 951741 125 |
| Mata do szuflad Wymiar w G 20X16 | 951830 20X16 |
| | 951885 20X16 |

Zestaw mat antypoślizgowych do szuflad, 5-cześć. Wymiar w G 20X16

Rowkowane maty gumowe do szuflad Wymiar w G 20X16

951910 20X16