



Klucz nasadowy, 1/2 cala do śrub Torx®, profil Torx®: E24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	642700 E24
GTIN	4018754007325
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się. W związku z tym nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Wymiary profilu A: 22,1 mm

Ø po stronie napędu: 27,8 mm

długość: 41,2 mm

Opis techniczny

profil Torx®	E24
Ø po stronie napędu	27,8 mm
Wymiary profilu A	22,1 mm
długość	41,2 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy do śrub TORX®
materiał	Stal stopowa chromowa
powierzchnia	powierzchnia chromowana na niklu
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 63-elem.	630021
Zestaw nasadek czworokąt. do śrub Torx®, 1/2 cala 21-elem.	639701
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 39-elem.	639261
Zestawy kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4, 3/8, 1/2 cala do wkrętów Torx® 35 elem.	630031