

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Miniaturowe szczotki garnkowe, Nylon 0,15 mm, Ø szczotki D1: 15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574928 15
GTIN	4017359490310
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:****Ø chwytu 3 mm.****Zastosowanie:**

Do obróbki precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	15 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
Długość drutu H ₁	5 mm
wysokość pokrycia	0,15 mm
Ø chwytu D _s	3 mm
typowe zastosowanie	Czyszczenie
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka drucziana