



Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym, krótka, 1/2 cala, do śrub: M5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	642800 M5
GTIN	4018754006403
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Zastosowanie:

do śrub typu XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22,7 mm

długość: 60 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	22,7 mm
do śrub	M5
długość	60 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Nasadka wkrętakowa do śrub z
gniazdem wielowypustowym