




Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 5/16cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	643210 5/16
GTIN	4018754008384
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	22,7 mm
długość	60 mm
sześciokąt	5/16 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy