

HOLEX®**Klucze trzpieniowe, 6-kątne z czopem, sześciokąt: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626070 14
GTIN	4027539107426
Klasa artykułu	66B

Opis**Wykonanie:**

Klucze kątowe, całkowicie hartowane (ciągliwo-twarde) z czopami centrującymi na obu końcach, odpowiednie do śrub wg **DIN 6912** (Ribe CS).

Norma:

Ähnlich **DIN 6911**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia **niklowana**.

długość ramion: 55×140 mm

Ø czopu: 8 mm

Opis techniczny

długość ramion	55×140 mm
Ø czopu	8 mm
sześciokąt	14 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	klucze trzpieniowe z czopem