

HOLEX®**Klucze trzpieniowe, 6-kątne z czopem, sześciokąt: 17 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 626070 17 |
| GTIN | 4027539107501 |
| Klasa artykułu | 66B |

Opis**Wykonanie:**

Klucze kątowe, całkowicie hartowane (ciągliwo-twarde) z czopami centrującymi na obu końcach, odpowiednie do śrub wg **DIN 6912** (Ribe CS).

Norma:

Ähnlich **DIN 6911**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia **niklowana**.

długość ramion: 60×160 mm

Ø czopu: 10 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| sześciokąt | 17 mm |
| Ø czopu | 10 mm |
| długość ramion | 60×160 mm |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucze trzpieniowe z czopem |