

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626090 12
GTIN	7610733044665
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Klucz kątowy wg DIN ISO 2936 L. Płaszczyzny czołowe płaskie, krawędzie załamane, stal chromowo-wanadowa, hartowana na wskroś (ciągliwo-twarda).
powierzchnia chromowana.
Powierzchnia chromowana.
długość ramion: 252×52 mm

Opis techniczny

długość ramion	252×52 mm
sześciokąt	12 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne