



Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną, lakierowane proszkowo, sześciokąt: 2,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	626064 2,5
GTIN	7610733200863
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

trzcień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

z końcówką sferyczną umożliwia skośne przyłożenie siły, pod kątem do 30°. Powierzchnia niklowana i **lakierowana proszkowo**, ułatwione wyszukiwanie właściwego narzędzia dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

długość ramion: 66×21 mm

Opis techniczny

długość ramion	66×21 mm
sześciokąt	2,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

Akcesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9
--	----------