

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626090 17
GTIN	7610733044689
Klasa artykułu	63D

**Opis****Wykonanie:**

Klucz kątowy wg DIN ISO 2936 L. Płaszczyzny czołowe płaskie, krawędzie załamane, stal chromowo-wanadowa, hartowana na wskroś (ciągliwo-twarda).  
powierzchnia chromowana.  
Powierzchnia chromowana.  
długość ramion: 307×67 mm

**Opis techniczny**

długość ramion	307×67 mm
sześciokąt	17 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne