

HOLEX®

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 22X24 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 615950 22X24 |
| GTIN | 4045197161024 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 325 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 34 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 37 mm

Opis techniczny

| | |
|---|------------|
| rozwartość klucza 1 | 22 mm |
| rozwartość klucza 2 | 24 mm |
| maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks. | 34 mm |
| długość klucza L | 325 mm |
| maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks. | 37 mm |
| rozwartości kluczy | metryczny |
| powierzchnia | chromowane |
| Atrybut nazwy produktu | chromowana |

